



Die Vorlage kann mit Adobe Acrobat Reader DC ausgefüllt und ausgedruckt werden. Je nach Breite der Buchstaben und Ziffern sind pro Feld bis zu 20 Zeichen möglich. Als Schriftart wird Arial in der Größe 9pt verwendet. Die Schnittmarken helfen Ihnen beim ausschneiden. Die Vorlagen können für die Comfort-Haustelefone und Comfort-Freisprechtelefone verwendet werden.

**Hinweis:**

Im Druckmenü unter „Seite anpassen und Optionen“ -> „Tatsächliche Größe“ auswählen.



BTC 850-...  
HTC 811-...  
HT 840-...



BTCV 850-...  
AHT/AHTV 870-...  
HTCV 811-...  
HTV 840-...

A series of five vertical columns, each representing a label template. Each column is enclosed in a dashed-line border and contains 15 horizontal rows. Each row has a small grey dot on the left side, indicating a position for a character. The columns are identical in layout, providing a grid for labeling telephone models.

**Reset**  
BTC 850-...  
BTCV 850-...  
AHT/AHTV 870-...  
HTC/HTCV 811-...  
HT/HTV 840-...

**Reset**  
BTC 850-...  
BTCV 850-...  
AHT/AHTV 870-...  
HTC/HTCV 811-...  
HT/HTV 840-...

**Reset**  
BTC 850-...  
BTCV 850-...  
AHT/AHTV 870-...  
HTC/HTCV 811-...  
HT/HTV 840-...


**Reset**  
BTC 850-...  
BTCV 850-...  
AHT/AHTV 870-...  
HTC/HTCV 811-...  
HT/HTV 840-...

**Reset**  
BTC 850-...  
BTCV 850-...  
AHT/AHTV 870-...  
HTC/HTCV 811-...  
HT/HTV 840-...


Die Vorlage kann mit Adobe Acrobat Reader DC ausgefüllt und ausgedruckt werden. Je nach Breite der Buchstaben und Ziffern sind pro Feld bis zu 20 Zeichen möglich. Als Schriftart wird Arial in der Größe 9pt verwendet. Die Schnittmarken helfen Ihnen beim ausschneiden. Die Vorlagen können für die Comfort-Haustelefone und Comfort-Freisprechtelefone verwendet werden.

**Hinweis:**


Im Druckmenü unter „Seite anpassen und Optionen“ -> „Tatsächliche Größe“ auswählen.




**Reset**  
**BFC 850-...**  
**BFCV 850-...**  
**AHF/AHFV 870-...**




**Reset**  
**BFC 850-...**  
**BFCV 850-...**  
**AHF/AHFV 870-...**




**Reset**  
**BFC 850-...**  
**BFCV 850-...**  
**AHF/AHFV 870-...**



**Reset**  
**BFC 850-...**  
**BFCV 850-...**  
**AHF/AHFV 870-...**



BFC 850-...



BFCV 850-...  
 AHF/AHFV 870-...